

Vážený odběrateli,

dostal se Vám do rukou napáječ MIWI 18L pro domácí telefony.

Napáječ umožňuje:

- komunikaci domácích telefonů s tablem
- nastavení citlivosti mikrofonu tabla
- nastavení hlasitosti tabla
- elektronické vyzvánění do telefonů
- otevírání elektrického zámku
- tiché vyzvánění v table při zazvonění

Než se pustíte do zapojování systému, důkladně si prosím prohlédněte schéma zapojení. **Pozor - přívod 230V k napáječi svěřte odborníkovi - je zde nebezpečí úrazu elektrickým proudem !!** Při přípravě nešetřete na vodičích. Zvolte kabel, který má ještě volné páry pro rozšíření systému, či případnou poruchu ve vedení. Pro elektrický zámek doporučujeme posílit vedení po párech, aby nedocházelo ke ztrátám.

Popis zdroje - v napájecím zdroji **18L** jsou tyto svorky:

- 230V** – přívod síťového napětí 230V/50Hz
- ~12** – napájecí napětí 12V~ /1A(10,5V min)
- 0** - společné mínus napájení /zem/ proti + a ~12V
- MP** - napájení +4V pro mikrofon ve vstupním table
- GP** - výstup zesilovače k reproduktoru tabla
- MU** - mikrofonní vstup od telefonů /+ 11V/
- SU** - výstup pro sluchátko telefonu /+ 8V/
- G** - výstup melodického generátoru /+ 14V/

Upozornění: svorku 12Vac lze trvale zatížit pouze na 0,3A!!!



Při zapojování vstupního komunikačního tabla dejte prosím pozor na správné zapojení svorek 441 a MK. Při nesprávném zapojení Vám nebude fungovat mikrofon.

Po zapojení všech potřebných svorek v napáječi a přivedení síťového napětí můžete nastavit citlivost celého systému pomocí odporových trimrů :

P2 - nastavení citlivosti mikrofonu vstupního tabla

P1 - nastavení hlasitosti ve vstupním table

Přejeme Vám mnoho úspěchů s novým komunikačním systémem!

Budete-li mít další dotaz, či požadavek spojte se s naším záručním i pozáručním servisem na domácí telefony:

*Tel-222724363, Fax-2227287033, e-mail: matelektra@matelektra.cz
MaT ELEKTRA, Milešovská 9, 130 00 Praha 3. www.matelektra.cz*